



Для врезных замков и ключей

технологии сохранности  
**СИЛТЭК®**



## РЕВИЛАСИЛ

Эксклюзивное специальное печатаемое устройство для контроля доступа к личинкам врезных замков

Ревиласил закрепляется на внешней стороне двери с помощью шурупов или болтов, закрывая личинку замка. Опечатывается номерным сигнальным устройством Энвополисил.

### Инструкция по применению

#### Установка

1. При помощи шурупов или болтов прикрутите СУ Ревиласил на замковую часть двери (дверцы) таким образом, чтобы исключить возможность отделения СУ от двери без видимых признаков.

*Примечание:* При значительно выступающей личинке для установки СУ Ревиласил используйте специальные кольца-прокладки (в комплект поставки не входят).

2. Закройте замок на ключ.

3. Закройте крышку СУ и в камеру для опечатывания вставьте СУ Энвополисил таким образом, чтобы был виден его номер.

4. Занесите в журнал регистрации номер СУ Энвополисил.

#### Снятие

1. Сверьте номер СУ Энвополисил с данными, занесенными в журнал регистрации.

2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений. Обратите внимание на наличие следов термического или химического воздействия, клеящих веществ, нечитаемость логотипа и номера, свободное вытаскивание СУ Энвополисил из отверстия опечатывающей камеры.

3. Отломите флажок СУ Энвополисил и откройте крышку.

4. Обломок якоря СУ Энвополисил осмотрите на предмет несанкционированных воздействий и, в случае их отсутствия, утилизируйте вместе с СУ Энвополисил.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.

### Технические характеристики

Модификации	Ревиласил Ревиласил Мини Ревиласил Макси
Материал	полипропилен
Размеры, мм	Ревиласил - 50 x 50 x 17 Ревиласил Мини - 28 x 70 x 17 Ревиласил Макси - 85 x 83 x 41
Цвет	черный, для Ревиласил Макси возможны другие цвета
Температура использования, °С	от -5 до +75
Ресурс применения, открываний / закрываний	Ревиласил - 2 500 Ревиласил Мини - 1 000 Ревиласил Макси - 2 500
Установка устройства	крепится на дверь шурупами (болтами)
Установка пломбы	вручную
Снятие пломбы	вручную
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1



Опечатывайте СУ Энвополисил